


	Codice	Descrizione	Utilizzo	Piani magnetici
	PFQ 50/32	Prolunga fissa quadra 50 x 50 x 32 mm Peso 0,6 Lamatura per M8	Per bloccare i pezzi su quote differenti. Usare insieme a PMQ 50/32 o RMP 50/32	QXHE50 QXHD50 QXHP50
	PFR 50/32	Prolunga fissa tonda Ø 50 x 32 mm Peso 0,5 Kg Lamatura per M8	Per bloccare i pezzi su quote differenti. Usare insieme a PMQ 50/32 o RMP 50/32	QXHE50 QXHD50 QXHP50
	PMQ 50/32	Prolunga mobile quadra 50 x 50 x 31,5 mm Peso 0,6 Lamatura per M8	Per la spessorazione automatica di pezzi deformati. Usare insieme a PFR 50/32	QXHE50 QXHD50 QXHP50
	RMP 50/32	Prolunga mobile tonda Ø 50 x 31,5 mm Peso 0,6 Lamatura per M8	Per la spessorazione automatica di pezzi deformati. Usare insieme a PFR 50/32 o PFQ 50/32	QXHE50 QXHD50 QXHP50
	PFR 70/20	Prolunga fissa tonda Ø 70 x 20 mm Peso 0,5 Kg Lamatura per M8	Per proteggere il piano magnetico, permettere lavorazioni di scontornatura, bisellatura e forature passanti	MTB MTG QXHE70 QXHE70 QXHP70
	PFR SC 70/20	Prolunga fissa tonda Ø 70 x 20 mm Peso 0,5 Kg Lamatura per M8	Per ridurre la profondità del flusso magnetico nel pezzo	MTB MTG QXHE70 QXHE70 QXHP70
	PFR 70/45	Prolunga fissa tonda Ø 70 x 45 mm Peso 1,3 Kg Lamatura per M8	Per bloccare i pezzi su quote differenti. Usare insieme a PMP 70/45	MTB MTG QXHE70 QXHE70 QXHP70
	RMP 70/45	Prolunga mobile tonda Ø 76 x 45 mm Peso 1,2 Kg Lamatura per M8	Per la spessorazione automatica di pezzi deformati. Usare insieme a PFR 70/45	MTB MTG QXHE70 QXHE70 QXHP70

	Codice	Descrizione	Utilizzo	Piani magnetici
	PFR SC 70/45	Prolunga fissa tonda con recesso Ø 70 x 45 mm Peso 1,3 Kg Lamatura per M8	Per ridurre la profondità del flusso magnetico nel pezzo. Usare insieme a RMP SC 70/45	MTB MTG QXHE70 QXHE70 QXHP70
	RMP SC 70/45	Prolunga mobile tonda Ø 76 x 45,5 Peso 1,2 Kg Lamatura per M8	Per la spessorazione automatica di pezzi deformati con spessori ridotti. Usare insieme a PFR SC 70/45	MTB MTG QXHE70 QXHE70 QXHP70
	DPPQX50HE2/32 DPPQX50HE4/32 DPPQX50HE6/32 DPPQX50HE8/32 DPPQX50HD2/32 DPPQX50HD4/32 DPPQX50HD6/32 DPPQX50HD8/32 DPPQX70HD2/45 DPPQX70HD4/45 DPPQX70HD6/45 DPPQX70HD8/45	Come da progetto	Piastre Polari Dedicare per la creazione di sovra-piastre lavorabili per QUAD-EXTRA	QXHE50, QXHP50 QXHE50, QXHP50 QXHE50, QXHP50 QXHE50, QXHP50 QXHD50 QXHD50 QXHD50 QXHD50 QXHD70 QXHD70 QXHD70 QXHD70
	DPPMT70HD2/45 DPPMT70HD4/45 DPPMT70HD6/45 DPPMT70HD8/45 DPPMT70HD12/45	Come da progetto	Piastre Polari Dedicare per la creazione di sovra-piastre lavorabili per QUAD-EXTRA	MTB, MTG MTB, MTG MTB, MTG MTB, MTG MTB, MTG



PROLUNGA MOBILE RPM

PROLUNGA MOBILE PMQ

